

LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ●
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ● ○

KERNKENMERKEN

Productnaam	Linea
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12530 - Apparaten zwenkwielen
Draagvermogen bij 3 km/u	130 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	260 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	40 °C
Totale hoogte	148 mm
Totale breedte	82 mm

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gespoten
Lager	Precisiekogellager, roestvrij
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	20 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A

VORK

Materiaal	Polyamide
Vork Vorm	Dubbele vorkwiel
Zwenklager	Precisiekogellagers
Kleur	Grijs wit (RAL9002)
Offset	40 mm
Zwenk radius	109 mm
Uitzwenking	218 mm
Diameter koepel	52 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	77 mm
Breedte plaat	67 mm
Lengte bevestigingsgat (minimaal)	56 mm
Lengte bevestigingsgat (maximaal)	61,5 mm
Breedte bevestigingsgat (minimaal)	46,5 mm
Breedte bevestigingsgat (maximaal)	51,5 mm
Diameter bevestigingsgat	8,5 mm



Duitse OntwerpersClub



Interzum Award



IF Design Award

LINEA

5940UAC125P50 RAL9002

EAN 4031582352979



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN



Duitse
OntwerpersClub



Interzum
Award



IF
Design
Award