

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Rendelési szám 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

KERÉK

Felépítmény anyaga	Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga	Kerékkel megegyező
Csapágy	Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe	Természetes fehér
Szálvédők	Futófelület védelem nélkül
Átmérő	80 mm
Futófelület szélessége	70 mm
Tengely furat átmérője	20 mm
Kerékagy hossza	76 mm
Test szélessége	70 mm
A futófelület keménysége (D)	75 Shore D
Csapágy típusa	6204ZV

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●●●

Mozgás zajkibocsátása ●●○○○○

Kopás ●●●●●

Korrozióálló képesség ●●●○○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

Termék neve	Duratech
Ház típusa	Kerék
Standard	EN12533 - Nehézipari görgők
Teherbírás 4 km/h-nál	700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál	560 kg
Statikus teherbírás	1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (minimális)	-40 °C
Hőmérséklet-tartomány (maximális)	80 °C
Összsúly	0,446 kg

DURATECH

TOP 080X70-Ø20 HL76

EAN 4031582322576

Rendelési szám 00804172



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

