

ALPHA

3478UOR160P63

EAN 4031582307108

Número de comanda 00004875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll ●●●○○

El soroll del moviment ●●●○○

Atràcia ●●●●○

Resistència a a la corrosió ●●●○○

ATRIBUCIONS BÀSIQUES

Nom del producte Alpha

Tipus Rueda fija

Tracidad de carga a 4 km/h 350 kg

Tracidad de carga estàtica 700 kg

Temperatura (mínim) -25 °C

Temperatura màxima (màxim) 80 °C

Alçada total 200 mm

Àmplia general 115 mm

Pes total 1,35 kg

RODA

Material corporal Poliamida

Material de la banda de rodadura Identitari amb el cos de Roda

El Bearing Roamiento de rodillos

Eix Estirada de nou

Roda de color Blanc natural

Protectors de fil Sense vigilància

Diametralització 160 mm

Banda de rodadura ample 40 mm

Corporació ample 40 mm

La duresa del Banda de rodadura (D) 75 Shore D

SUPORT

Material Acer, pesada

Forquilla Forma Ample

Color Passivat blau

FITACIÓ

Tipus de Fitting Placa rectangular

Placa llarga 137 mm

Placa ampla 115 mm

Longitud del forat de placa (Minimum) 75 mm

Longitud del forat de placa (màxim) 80 mm

Amplària del forat de placa (Minimum) 75 mm

Amplària del forat de placa (màxim) 105 mm

Placa de diàmetre 11 mm

ALPHA

3478UOR160P63

EAN 4031582307108
Número de comanda 00004875



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DIBUIXOS TÈCNICS

