INFORMACJE O PRODUKCIE

MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO

Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Polipropylen
Materiał bieżni	Poliuretan, piankowy
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Czarny
Osłony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	175 mm
Szerokość Bieżnia	30 mm
Średnica otworu Oś	8 mm
Długość piasty	60 mm
Szerokość korpusu	30 mm
Twardość Bieżnia (A)	70 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	●●●○○
Hałas ruchowy	●●●●○
Odejście	●●●○○
Odporność na korozję	●●●○○

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Maxtech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	75 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	150 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,4 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


MAXTECH

PNP 175x30-Ø8 HL60

EAN 4031582320619

Numer zamówienia 00005567

Rysunki produktu



© Copyright 2026 TENTE International GmbH