

NOVATECH

FTX140X50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Чавун
Матеріал протектору	Поліуретан, Відлтий
Носіння	Прецизійний кульковий підшипник Герметичний
Захист різьби	3 різьбовим поручителем
Діаметр	140 mm
Протектор	50 mm
Діаметр отвору Вісь	20 mm
Довжина хаба	55 mm
Твердість Протектор (A)	92 Прибережна A
Тип підшипника	6006 2RS
Тип герметизації	A
Підходить для	bt_linde

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону ●●●○○

Шум руху ●●●○○

Атриція ●●●●○

Стойкість до корозії ●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту Novatech

Тип Колесо

Обвантажопідйомність 3 км/год 630 kg

Статичний Вантажопідйомність 1260 kg

Діапазон температур (мінімальний) -20 °C

Діапазон температур (максимальний) 60 °C

Загальна вага 2,474 kg

NOVATECH

FTX140X50-Ø20 HL55-A

EAN 4031582339963



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

