

ALPHA

3470UOJ200P63

EAN 4031582304633
订单号 00030713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Alpha
外壳类型	万向脚轮
标准	EN12532 - 运输器械
4 公里/小时的载重	350 kg
静态载重	700 kg
温度范围 (最低)	-25 ° C
最高温度范围	80 ° C
总高	240 mm
总宽度	96 mm
总重量	2.673 kg

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	滚柱轴承
轴	用螺母拧紧
轮子颜色	天然白色
侧盖	带螺纹防护装置
直径	200 mm
胎面宽度	50 mm
轮体宽度	50 mm
胎面硬度 (D)	75 岸 D

支架

材料	钢板, 重型
支架形状	宽
旋转轴承	两个钢珠滚道
颜色	蓝色钝化
偏移量	55 mm
旋转半径	155 mm
转向干涉	310 mm

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	137 mm
上板宽	105 mm
上板孔长度 (最小)	75 mm
上板孔长度 (最大)	80 mm
上板孔宽度 (最小)	75 mm
上板孔宽度 (最大)	105 mm
上板孔直径	11 mm

ALPHA

3470UOJ200P63

EAN 4031582304633
订单号 00030713



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

技术图纸

