



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspeja	● ● ● ● ●
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Linea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Standarta	EN12530 - Ierīču atbalsta riteni
Kravnesība pie 3 km/h	120 kg
Statiskā kravnesība	240 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	120 mm
Kopējais platums	82 mm
Kopējais svars	0,822 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliāmīds
Protektora materiāls	Poliuretāns, injicēts
Gultnis	Cuscinetto a sfera di precisione, Inossidabile
Izplešanās armatūra	Ar vītņu aizsargu
Diametrs	100 mm
Protektora platums	20 mm
Protektora cietība (A)	92 Krasts A

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliāmīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteins
Grozāmais gultnis	Precizijas lodīšu gultnis
Ofsets	32 mm
Pagrieziena rādiuss	90 mm
Grozāms savienojums	180 mm
Kupola diametrs	52 mm
Nerūsējošais	✓

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Ciets stienis, apaļš
Skrūves diametrs	22 mm
Skrūves garums	40 mm

TEHNISKIE RASĒJUMI

