



Image non contractuelle, peut différer du produit d'origine

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ● ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ● ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ● ● |

## ATTRIBUTS PRINCIPAUX

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Nom du produit                  | ICS                             |
| Type                            | Roulette fixe                   |
| Norme                           | EN12530 - Roulettes d'appareils |
| Capacité de charge à 3 km/h     | 100 kg                          |
| Conducteur d'électricité        | Non                             |
| Inoxydable                      | Non                             |
| Capacité de charge statique     | 200 kg                          |
| Plage de température (minimale) | -10 °C                          |
| Plage de température (maximale) | 40 °C                           |
| Hauteur                         | 166 mm                          |
| Largeur totale                  | 52 mm                           |
| Poids                           | 0,7 kg                          |

## CHAPE

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Matériau de la chape | Polyamide              |
| Forme de la chape    | Élancée                |
| Couleur de la chape  | Gris argenté (RAL7001) |
| Diamètre du dôme     | 52 mm                  |

## ROUE

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Corps de roue            | Polypropylène                            |
| Bandage                  | Caoutchouc thermoplastique               |
| Roulement                | Roulement à billes de précision, étanche |
| Couleur de la roue       | Gris argenté (RAL7001)                   |
| Pare-fils                | Pare-fils intégré                        |
| Diamètre                 | 125 mm                                   |
| Largeur du bandage       | 32 mm                                    |
| Largeur du corps de roue | 32 mm                                    |
| Dureté du bandage (A)    | 87 Shore A                               |

## FIXATION

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Type de fixation                           | Platine rectangulaire |
| Longueur de la platine                     | 95 mm                 |
| Largeur de la platine                      | 70 mm                 |
| Longueur des trous de la platine (maximum) | 50 mm                 |
| Largeur des trous de la platine (maximum)  | 75 mm                 |
| Diamètre des trous de la platine           | 11 mm                 |

# ICS

5328PJX125P51 7001 INOX



EAN 4031582310269

Numéro de commande 00027291

Dessins du produit



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



IF Design  
Award