

## AGILA

2477PJO150P30-13

EAN 4031582365221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ○ ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                           |
| Tip kućišta                    | Okreni Tocak sa potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja       |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                          |
| Statički Nosivost              | 200 kg                          |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                           |
| Sveukupna visina               | 185 mm                          |
| Ukupna težina                  | 0,9 kg                          |

## TOCAK

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen        |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma |
| Nošenje                    | klizni lezaj        |
| stitnici omotaca           | Bez stražara        |
| Prečnik                    | 150 mm              |
| Širina omotac              | 30 mm               |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A           |

## KUCISTE

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Čelični list, srednji |
| oblik viljusk   | siroko                |
| okretni lezaj   | Dve lopte             |
| ofset           | 36 mm                 |
| okretni radijus | 131 mm                |
| Otpor okretanju | 262 mm                |

## PRILAGOĐAVANJE

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tip uklapanja       | otvor za vijak                                                  |
| dimenzija rupa sraf | 13 mm                                                           |
| Savet               | Kastori se mogu montirati standardnim vijcima bilo koje dužine. |

# AGILA

2477PJO150P30-13

EAN 4031582365221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TEHNIČKI CRTEŽI

---

