

## AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Naziv proizvoda                | Agila                     |
| Tip                            | Okretanje Tocak           |
| Standard                       | EN12530 - Kastori uređaja |
| Nosivost na 3 km/h             | 100 kg                    |
| Električni provod              | yes                       |
| nerdjajući                     | no                        |
| Statički Nosivost              | 200 kg                    |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -20 °C                    |
| Opseg temperature (maksimalni) | 60 °C                     |
| Sveukupna visina               | 163 mm                    |
| Ukupna težina                  | 0.9 kg                    |

## KUCISTE

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji |
| oblik viljuska    | siroko                |
| okretni lezaj     | Dve lopte             |
| Boja              | plavo cinkovano       |
| ofset             | 41 mm                 |
| okretni radijus   | 103.5 mm              |
| Otpor okretanju   | 207 mm                |

## TOCAK

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Materijal za telo          | polipropilen, električni provodnik            |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma, električna provodljivost |
| Nošenje                    | klizni lezaj                                  |
| stitnici omotaca           | Bez stražara                                  |
| Prečnik                    | 125 mm                                        |
| Širina omotac              | 32 mm                                         |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                                     |

## PRILAGOĐAVANJE

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Tip uklapanja | stablo, okrugla |
| Prečnik sraf  | 28 mm           |
| Dužina sraf   | 45 mm           |

# AGILA

2470YGO125R05-28

EAN 4031582344356



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

