PRODUKTINFORMATION

ALPHA STAINLESS

8470UAD100P62 natural/3004

EAN 4031582312409



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●●

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Alpha stainless
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12532 – Transportudstyr
Belastning ved 4 km/t	150 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Ja
Belastning Statisk	300 kg
Temperaturområde (minimum)	-25 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Byggehøjde	128 mm
Samlet bredde	75 mm
Samlet vægt	0,74 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Rustfri stål, tungt
Gaffel Form	Bred
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Rustfri stål
Udladning	41 mm
Udfaldsradius	91 mm
Udfaldsdiameter	182 mm
Dome-diameter	75 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet
Leje	Rulleleje , Rustfri
Aksel	Skruet med møtrik
Hjul farve	Naturlig hvid
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	92 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	42 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	105 mm
Pladebredde	85 mm
Længde på pladehul (minimum)	77 mm
Længde på pladehul (maksimum)	60 mm
Pladehulbredde (minimum)	77 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	80 mm
Pladehullets diameter	9 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


ALPHA STAINLESS


8470UAD100P62 natural/3004


EAN 4031582312409


Bestillingsnummer 00035119

Product Drawings









© Copyright 2026 TENTE International GmbH