



## ROUE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Diamètre              | 200 mm |
| Largeur du bandage    | 50 mm  |
| Diamètre de l'alésage | 20 mm  |
| Longueur de moyeu     | 58 mm  |

## PERFORMANCE

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Performance de roulage    | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit de mouvement        | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                     | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à la corrosion | ● ● ● ○ ○ |

## ATTRIBUTS DE BASE

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Nom du produit                  | Maxtech |
| Capacité de charge à 4 km/h     | 500 kg  |
| Conducteur d'électricité        | no      |
| Inoxydable                      | no      |
| Capacité de charge statique     | 1000 kg |
| Plage de température (minimale) | -40 °C  |
| Plage de température (maximale) | 80 °C   |
| Poids                           | 1.04 kg |

## Dessins du produit

