

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Номер замовлення 00030691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	●●●○○
Шум руху	●●●○○
Атритація	●●●○○
Стійкість до корозії	●●●○○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Alpha
Тип корпусу	Поворотний Колісна опора із Загальне гальмо
Стандартний	EN12532 - Транспортувальне обладнання
Обвантажопідйомність 4 км/год	75 kg
Статичний Вантажопідйомність	150 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-20 °C
Діапазон температур (максимальний)	60 °C
Загальна висота	128 mm
Загальна ширина	75 mm
Загальна вага	1,022 kg

КОЛЕСО

Матеріал тіла	Поліпропілен
Матеріал протектору	Лита гума, чорний
Носіння	Підшипник ковзання
Вісь	Пригвинчено гайкою
Колір Колесо	Графітовий чорний (RAL9011)
Захист різьби	Без різьби
Діаметр	100 mm
Протектор	35 mm
Ширина тіла	35 mm
Твердість Протектор (A)	80 Прибережна A

КРОНШТЕЙН

Матеріал	Сталевий лист, важкий
Вила Форма	Широка
Поворотний вузол	Дві м'ячі перегони
Колір	Пасивований блакитним
Офсет (Зсув)	41 mm
Радіус повороту	123 mm
Поворотне з'єднання	246 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Тип налаштування	Отвір під болт
Діаметр Болт отвору Діаметр отвору	13 mm

ALPHA

3477PVO100P30-13

EAN 4031582305593

Номер замовлення 00030691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНІЧНІ КРЕСЛЕННЯ

