PRODUKTINFORMATION

LEVINA

5370XSP100P50 window-grey

EAN 4031582359282



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●○○
Kørselsstøj	●●●○○
Abrasion	●●●●○
Rustbeskyttelse	●●●●○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Levina
Type	Drejeligt Hjul
Standard	EN12530 - Hjul til Apparater
Belastning ved 3 km/t	100 kg
Elektrisk ledende	Ja
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	200 kg
Temperaturområde (minimum)	-10 °C
Temperaturområde (maksimum)	40 °C
Byggehøjde	137 mm
Samlet bredde	59 mm
Samlet vægt	0,5 kg

GAFFEL

Materialer til boliger	Polyamid
Gaffel Form	Slank
Drejekrans	Drejekrans med dobbelt kuglekrans
Farve	Window grey (svarende til RAL7040)
Udladning	36 mm
Udfaldsradius	86 mm
Udfaldsdiameter	172 mm
Dome-diameter	59 mm

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, elektrisk ledende
Hjulbanemateriale	Polyuretan, Indsprøjtet, elektrisk-ledende
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Sølvgrå (RAL7001)
Trådfang	Med trådfang
Diameter	100 mm
Hjulbane bredde	32 mm
Fælgbredde	32 mm
Hårdhed af Hjulbane (A)	91 Shore A
Hårdhed af Hjulbane (D)	40 Shore D

MONTERING

Monteringstype	Rektangulær plade
Pladelængde	77 mm
Pladebredde	67 mm
Længde på pladehul (minimum)	46,5 mm
Længde på pladehul (maksimum)	51,5 mm
Pladehulbredde (minimum)	56 mm
Pladehullets bredde (maksimum)	61,5 mm
Pladehullets diameter	8,5 mm

Universel Design Award

Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


LEVINA


5370XSP100P50 window-grey


EAN 4031582359282


Bestillingsnummer 00063882

Product Drawings









Universel Design Award
Deutscher Designer Club

© Copyright 2026 TENTE International GmbH