

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Pasūtījuma numurs 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veikspēja	● ● ● ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATAATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Stylea
Korpusa tips	Grozāmais atbalsta ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	50 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-10 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	40 °C
Kopējais augstums	72 mm
Kopējais platums	46 mm
Kopējais svars	0,124 kg

RITENIS

Korpusa materiāls	Poliamīds
Protektora materiāls	Identisks ar riteņa korpusu
Gūltnis	Cuscinetto piano con distanziale
Ass	Kniedēts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	65 mm
Protektora platums	7 mm
Protektora cietība (D)	75 Krasts D

KRONŠTEINIS

Materiāls	Poliamīds
Dakšas forma	Dubultā riteņa kronšteinis
Grozāmais gultnis	Grozāms stienis
Pagrieziena rādiuss	53 mm
Grozāms savienojums	106 mm
Kupola diametrs	32 mm

UZSTĀDĪŠANA

Uzstādīšanas veids	Stienis ar satveršanas gredzenu, ar uznavu
Stieņa diametrs	11 mm

STYLEA

5920UOI065B10-11X20 DOM32

EAN 4031582310870

Pasūtījuma numurs 00078717



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNISKIE RASĒJUMI

