

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300246



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ● ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ● ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ● ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Integral                                        |
| Tip                            | Okreni Tocak sa centralnim ,<br>potpuna kocnica |
| Standard                       | EN12531 - Bolnički stolovi                      |
| Nosivost na 3 km/h             | 150 kg                                          |
| Nosivost na 4 km/h             | 150 kg                                          |
| Električni provod              | no                                              |
| nerdjajuci                     | no                                              |
| Statički Nosivost              | 450 kg                                          |
| Temperturni opseg (Minimalno)  | -25 °C                                          |
| Opseg temperature (maksimalni) | 80 °C                                           |
| Sveukupna visina               | 183 mm                                          |
| Ukupna širina                  | 62 mm                                           |
| Ukupna težina                  | 1.04 kg                                         |
| Sertifikacija                  | Ispitano i nadgledano od strane<br>TÜV Süd      |

## KUCISTE

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Materijal kućišta | Čelični list, srednji    |
| oblik viljuska    | Zatvoreno                |
| okretni lezaj     | precizini kuglicni lezaj |
| Boja              | Siva bela (RAL9002)      |
| ofset             | 40 mm                    |
| okretni radijus   | 115 mm                   |
| Otpor okretanju   | 230 mm                   |
| Prečnik kupole    | 62 mm                    |

## TOCAK

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                 |
| materijal omotaca          | Poliuretan, liveno       |
| Nošenje                    | precizini kuglicni lezaj |
| Boja omotac                | Slat siva (RAL7015)      |
| Boja Tocak                 | Slat siva (RAL7015)      |
| stitnici omotaca           | Integrisani threadguard  |
| Prečnik                    | 150 mm                   |
| Širina omotac              | 32 mm                    |
| Širina tela                | 32 mm                    |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 92 Šor A                 |
| Teškoća gazećeg omotac (D) | 42 Šor D                 |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Tip uklopanja                      | stablo sa bregasta rupa za trake<br>profila |
| Prečnik sraf                       | 28 mm                                       |
| Dužina sraf                        | 96 mm                                       |
| Položaj sraf                       | 19 mm                                       |
| Količina otvora za montiranje sraf | 4                                           |

IF  
nagrada  
za DizajnRed Dot  
Dizajn  
Award

# INTEGRAL

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN 4031582300246

Broj porudžbine 00004901

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

