

ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpasa materiāls	Alumīnijs
Protektora materiāls	Elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas
Gūltnis	Cuscinetti a sfera di precisione
Ritenis krāsa	Melns (līdzīgs RAL9005)
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	300 mm
Protektora platums	55 mm
Ass atveres diametrs	20 mm
Rumbas garums	66 mm
Korpasa platums	55 mm
Protektora cietība (A)	68 Krasts A

VEIKTSPĒJA

Ruļļa veiktspēja	● ● ● ● ●
Kustības trokšnis	● ● ● ● ●
Nodilums	● ● ● ● ●
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ●

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Elastech
Korpasa tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnese pie 4 km/h	600 kg
Krāvnese pie 6 km/h	480 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnese	1200 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-20 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	85 °C
Kopējais svars	3,89 kg

ELASTECH


IEP 300x55-Ø20 HL66

EAN 4031582319781

Pasūtījuma numurs 00834703
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




ELASTECH

IEP 300x55-Ø20 H1.66

EAN 4034582319781

Pasūtījuma numurs 00934703



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.