

ALPHA STAINLESS

8470UOO080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

| | |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage | ● ● ● ● ● |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

KERNKENMERKEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Productnaam | Alpha stainless |
| Type | Wielen |
| Standaard | EN12532 - Transportuitrusting |
| Draagvermogen bij 4 km/h | 150 kg |
| Roestvrij | ✓ |
| Statisch draagvermogen | 300 kg |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C |
| Totale hoogte | 108 mm |
| Totaal gewicht | 0,639 kg |

WIEL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern | Polyamide |
| Materiaal loopvlak | Identiek aan Wiel |
| Lagering | Glijlager |
| As | Geschroefd met moer |
| Afdekkapjes | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter | 80 mm |
| Breedte Loopvlak | 34 mm |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D |

BEHUIZING

| | |
|--------------|------------------------|
| Materiaal | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm | Breed |
| Zwenklager | Twee balraces |
| Offset | 44,5 mm |
| Zwenk radius | 84,5 mm |
| Draaicirkel | 169 mm |

FITTING

| | |
|------------------|---------|
| Type bevestiging | Boutgat |
| Boutgat diameter | 11 mm |

ALPHA STAINLESS

8470U00080P30-11

EAN 4031582370133



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

8470U00080P30- ϕ 11

