

## AGILA

2470PIO150P30-11

EAN 4031582361162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

## ЕФЕКТИВНІСТЬ

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Продуктивність рулону | ● ● ● ○ ○ |
| Шум руху              | ● ● ● ○ ○ |
| Атритація             | ● ● ● ○ ○ |
| Стійкість до корозії  | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНІ АТРИБУТИ

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Назва продукту                     | Agila                      |
| Тип                                | Поворотний Колісна опора   |
| Стандартний                        | EN12530 — Катори пристроїв |
| ОбВантажопідйомність 3 км/год      | 80 kg                      |
| Електропровідність                 | Ні                         |
| Нержавіюча сталь                   | Ні                         |
| Статичний Вантажопідйомність       | 160 kg                     |
| Діапазон температур (мінімальний)  | -20 °C                     |
| Діапазон температур (максимальний) | 60 °C                      |
| Загальна висота                    | 185 mm                     |
| Загальна вага                      | 0,76 kg                    |

## КРОНШТЕЙН

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Матеріал корпусу    | Сталевий лист, середній |
| Вила Форма          | Широка                  |
| Поворотний вузол    | Дві м'ячі перегони      |
| Колір               | Пасивований блакитним   |
| Офсет (Зсув)        | 45 mm                   |
| Радіус повороту     | 120 mm                  |
| Поворотне з'єднання | 240 mm                  |

## КОЛЕСО

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Матеріал тіла           | Поліпропілен              |
| Матеріал протектору     | Лита гума, без маркування |
| Носіння                 | Підшипник ковзання        |
| Захист різьби           | Без різьби                |
| Діаметр                 | 150 mm                    |
| Протектор               | 32 mm                     |
| Твердість Протектор (A) | 80 Прибережна A           |

## ВСТАНОВЛЕННЯ

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип налаштування                   | Отвір під болт                                                                  |
| Діаметр Болт отвору Діаметр отвору | 11 mm                                                                           |
| Підказка                           | Кастори можна встановлювати за допомогою стандартних гвинтів будь-якої довжини. |

# AGILA

2470PIO150P30-11

EAN 4031582361162



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Product Drawings

