

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullļa veiktspēja	● ● ● ● ○
Kustības troksnis	● ● ● ● ○
Nodilums	● ● ● ● ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ● ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Duratech
KorpUSA tips	Ritenis
Standarta	EN12532 - Transporta aprīkojums
Krāvnēsība pie 4 km/h	300 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā krāvnēsība	600 kg
Temperatūras diapazons (minimālais)	-25 °C
Temperatūras diapazons (maksimālais)	80 °C
Kopējais svārs	0,25 kg

RITENIS

KorpUSA materiāls	Poliamīds
Protēktora materiāls	Identisks ar riteņa korpUSA
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Ritenis krāsa	Dabiski balts
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	125 mm
Protēktora plātums	40 mm
Ass atveres diametrs	12 mm
Rumbas garums	44,4 mm
KorpUSA plātums	40 mm
Protēktora cietība (D)	75 Krasts D

DURATECH

UOR 125x40-Ø12 HL44,4

EAN 4031582323542

Pasūtījuma numurs 00030966
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

