

## KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Производительность рулона | ● ● ● ● ● |
| Шум движения              | ● ○ ○ ○ ○ |
| Исчезновение              | ● ● ● ● ● |
| Устойчивость к коррозии   | ● ● ● ○ ○ |

## ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

|                                       |                                                                         |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                     | Kappa load                                                              |
| Тип                                   | Поворотное Колесная опора с<br>Общий тормоз, Концевик<br>колесной опоры |
| Стандартный                           | EN12533 - Высоконагруженные<br>колесные опоры                           |
| Грузоподъемность при 4 км/ч           | 840 kg                                                                  |
| Грузоподъемность при 6 км/ч           | 700 kg                                                                  |
| Электропроводящий                     | Нет                                                                     |
| Нержавеющая сталь                     | Нет                                                                     |
| Грузоподъемность статическая          | 1680 kg                                                                 |
| Диапазон температур<br>(минимальный)  | -40 °C                                                                  |
| Диапазон температур<br>(максимальный) | 80 °C                                                                   |
| Общая высота                          | 170 mm                                                                  |

## КРОНШТЕЙН

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Материал корпуса      | Чугун или кованный чугун,<br>тяжелый                         |
| Форма Вилы            | Широкая, Усиленный                                           |
| Поворотный узел       | Роликовый (Игольчатый)<br>подшипник с глубокими<br>канавками |
| Офсет (Смещение)      | 48 mm                                                        |
| Поворотное соединение | 221 mm                                                       |
| Lubrication nipple    | 1                                                            |

## КОЛЕСО

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Материал корпуса        | Полиамид, тяжелый        |
| Материал протектора     | Идентично корпусу Колесо |
| Подшипник               | Подшипник скольжения     |
| Ось                     | Винт с гайкой            |
| Защита от проводов      | Без защиты резьбы        |
| Диаметр                 | 125 mm                   |
| Ширина Протектор        | 50 mm                    |
| Твердость Протектор (D) | 75 Береговая D           |

## ФИТИНГ

|                                             |                        |
|---------------------------------------------|------------------------|
| Тип фитинга                                 | Прямоугольная пластина |
| Длина пластины                              | 135 mm                 |
| Ширина пластины                             | 110 mm                 |
| Длина отверстия пластины<br>(максимальная)  | 105 mm                 |
| Ширина отверстия пластины<br>(минимальная)  | 75 mm                  |
| Ширина отверстия пластины<br>(максимальная) | 80 mm                  |
| Диаметр отверстия пластины                  | 11 mm                  |

# KAPPA LOAD

9652TOO125P63

EAN 4031582348750

Номер заказа 00838864  
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

