


NOVATECH

ETP095X40-Ø20 HL45

EAN 4031582330403



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La imatge pot diferir del producte original.

ACTUACIÓ

Actuació Roll	● ● ● ● ○
El soroll del moviment	● ● ● ○ ○
Atràcia	● ● ● ● ○
Resistència a a la corrosió	● ● ● ○ ○

ATRIBUCIONS BàSIQUES

Nom del producte	Novatech
Tipus de carcassa	Aro
Tracidad de carga a 3 km/h	400 kg
Tracidad de carga estàtica	800 kg
Temperatura (mínim)	-20 °C
Temperatura màxima (màxim)	60 °C
Pes total	1,585 kg

RODA

Material corporal	Acero, hierro
Material de la banda de rodadura	Poliuretà, Fos
El Bearing	Rodament de boles de precisió
Protectors de fil	Amb la guardaespallles
Diametralització	95 mm
Banda de rodadura ample	40 mm
El forat Eix Diàmetre del forat	20 mm
Longitud del cub	45 mm
La duresa del Banda de rodadura (A)	92 Shore A
Tipus de portador	6204ZV

DIBUIXOS TÈCNICS

