

# STYLEA

5925UOI075P41-38x38 TFR

EAN 4031582385694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



图片可能与原产品不同

## 表现

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动性能 | ● ● ● ● ○ |
| 运动噪音 | ● ● ● ● ○ |
| 损耗   | ● ● ● ● ● |
| 耐腐蚀性 | ● ● ● ● ○ |

## 核心属性

|           |                |
|-----------|----------------|
| 产品名称      | Stylea         |
| 外壳类型      | 带轮刹的旋转脚轮       |
| 标准        | EN12528 - 家具脚轮 |
| 3 km/h的载重 | 50 kg          |
| 导电        | 否              |
| 不锈        | 否              |
| 静态载重      | 100 kg         |
| 温度范围（最低）  | -10 °C         |
| 最高温度范围    | 40 °C          |
| 总高        | 84 mm          |
| 总宽度       | 54 mm          |
| 总重量       | 0.18 kg        |

## 支架

|      |        |
|------|--------|
| 外壳材料 | 聚酰胺    |
| 支架形状 | 双轮子支架  |
| 旋转轴承 | 阀杆旋转   |
| 旋转半径 | 87 mm  |
| 转向干涉 | 174 mm |

## 轮子

|         |           |
|---------|-----------|
| 轮体材料    | 聚酰胺       |
| 胎面材料    | 与轮子体相同    |
| 轴承      | 带轴套管的滑动轴承 |
| 轴       | 铆钉        |
| 侧盖      | 无螺纹护罩     |
| 直径      | 75 mm     |
| 胎面宽度    | 11 mm     |
| 胎面硬度（D） | 75 岸 D    |

## 固定件

|           |        |
|-----------|--------|
| 固定件类型     | 方形板    |
| 上板长       | 38 mm  |
| 上板宽       | 38 mm  |
| 上板孔长度（最大） | 28 mm  |
| 上板孔宽度（最大） | 28 mm  |
| 上板孔直径     | 4.4 mm |