

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона	● ● ● ● ○ ○
Шум движения	● ● ● ● ○ ○
Исчезновение	● ● ● ● ○ ○
Устойчивость к коррозии	● ● ● ● ● ●

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

Название продукта	Galea
Тип	Поворотное Колесная опора
Стандартный	EN12530 — ролики устройств
Грузоподъемность при 3 км/ч	100 kg
Электропроводящий	Нет
Нержавеющая сталь	Нет
Грузоподъемность статическая	200 kg
Диапазон температур (минимальный)	-20 °C
Диапазон температур (максимальный)	60 °C
Общая высота	139 mm
Общая ширина	65 mm
Общий вес	0,44 kg

КРОНШТЕЙН

Материал корпуса	Полиамид
Форма Вилы	Закрыто
Поворотный узел	Две гонки с мячом
Цвет	Светло-серый (RAL7035)
Офсет (Смещение)	40 mm
Радиус поворота	90 mm
Поворотное соединение	180 mm
Диаметр купола	59 mm

КОЛЕСО

Материал корпуса	Полипропилен
Материал протектора	Термопластичная резина
Подшипник	Подшипник скольжения
Цвет Протектор	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Цвет Колесо	Серый цвет дорожного движения А (RAL7042)
Защита от проводов	С защитой резьбы
Диаметр	100 mm
Ширина Протектор	30 mm
Диаметр отверстия Ось	0 mm
Длина хаба	0 mm
Ширина тела	30 mm
Твердость Протектор (А)	90 Береговая А

ФИТИНГ

Тип фитинга	Прямоугольная пластина
Длина пластины	90 mm
Ширина пластины	70 mm
Длина отверстия пластины (минимальная)	50 mm
Длина отверстия пластины (максимальная)	54,4 mm
Ширина отверстия пластины (минимальная)	60 mm
Ширина отверстия пластины (максимальная)	70 mm
Диаметр отверстия пластины	8,2 mm

GALEA

5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

EAN 4031582308594

Номер заказа 00071776
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

