

# NOVATECH


ETY 100X20-Ø20 HL14

EAN 4031582318845

Numer zamówienia 00830221



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

## WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek



Hałas ruchowy



Odejście



Odporność na korozję



## PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Novatech
Typ	Koło
Standardowy	EN12532 — Sprzęt transportowy
Nośność przy 4 km/h	180 kg
Nośność przy 6 km/h	140 kg
Nośność statyczne	360 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-10 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	60 °C
Waga całkowita	0,4 kg

## KOŁO

Materiał ciała	Stal, żelazo
Materiał bieżnia	Poliuretan, Odlewane
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne (RS/2RS)
Kolor Koło	Żółty miód (RAL1005)
Średnica	100 mm
Szerokość Bieżnia	20 mm
Średnica otworu Oś	20 mm
Długość piasty	14 mm
Szerokość korpusu	20 mm
Twardość Bieżnia (A)	92 Shore A
Twardość Bieżnia (D)	42 Shore D

## RYSUNKI TECHNICZNE

