

AGILA

2470PJO100R05-32

EAN 4031582300765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображение может отличаться от оригинального продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Производительность рулона ●●●○○

Шум движения ●●●○○

Исчезновение ●●●○○

Устойчивость к коррозии ●●●○○

ОСНОВНЫЕ АТРИБУТЫ

| | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Название продукта | Agila |
| Тип корпуса | Поворотное Колесная опора |
| Стандартный | EN12530 — ролики устройств |
| Грузоподъемность при 3 км/ч | 80 kg |
| Грузоподъемность статическая | 160 kg |
| Диапазон температур (минимальный) | -20 °C |
| Диапазон температур (максимальный) | 60 °C |
| Общая высота | 138 mm |
| Общий вес | 0,866 kg |

КОЛЕСО

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Материал корпуса | Полипропилен |
| Материал протектора | Термопластичная резина |
| Подшипник | Подшипник скольжения |
| Защита от проводов | Без защиты резьбы |
| Диаметр | 100 mm |
| Ширина Протектор | 32 mm |
| Твердость Протектор (A) | 87 Береговая A |

КРОНШТЕЙН

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Материал | Стальной лист, средний |
| Форма Вилы | Широкая |
| Поворотный узел | Две гонки с мячом |
| Офсет (Смещение) | 38 mm |
| Радиус поворота | 88 mm |
| Поворотное соединение | 176 mm |

ФИТИНГ

| | |
|--------------|--------------------------|
| Тип фитинга | Цельный Стержень круглый |
| Диаметр Болт | 32 mm |
| Длина Болт | 45 mm |

AGILA

2470PJO100R05-32

EAN 4031582300765



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

