


OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964
Objednáací číslo 00801882

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Výkon role	● ● ● ○ ○
Hluk pohybu	● ● ● ○ ○
Úbytek	● ● ● ● ○
Odolné vůči korozi	● ● ● ● ○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Omikron twin
Typ krytu	Pevné Kolečko
Standardní	podobná EN12532 - Přepravní vybavení
Nosnost 4 km/h	2500 kg
Nosnost 6 km/h	2000 kg
Statický Nosnost	3750 kg
Rozsah teploty (minimální)	-10 °C
Teplotní rozsah (maximální)	60 °C
Celková výška	275 mm
Celková šířka	154 mm
Celková hmotnost	15,768 kg

KOLO

Materiál těla	Odlitek
Materiál běhounu	Polyuretan, Odlitý
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Šroub	Šroub s maticí
Barva Kolo	Medově žlutá (RAL1005)
Ochranná krytka	S ložiskovým pouzdem
Průměr	200 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Šířka těla	50 mm
Tvrdost Běhoun (A)	92 Obuv A
Tvrdost Běhoun (D)	42 Shore D

UCHYCENÍ

Materiál	Litina nebo kovaná litina, těžká
Tvar Vidlice	Uchytení dvou Kolo
Barva	Průhledný Povlak
Průměr otočné kamery	160 mm

MONTÁŽ

Typ montáže	Obdélníková destička
Délka dlahy	200 mm
Šířka desky	160 mm
Délka otvoru dlahy (maximální)	120 mm
Šířka otvoru dlahy (maximální)	160 mm
Průměr otvoru dlahy	15 mm

OMIKRON TWIN

9958FTP200P65

EAN 4031582316964
Objednáací číslo 00801882



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNICKÉ VÝKRESY

