

# ALPHA STAINLESS

8477UOO080P62

EAN 4031582313079  
Bestelnummer 00035615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Rolprestaties         | ● ● ● ○ ○ |
| Bewegingsgeluid       | ● ● ● ○ ○ |
| Slijtage              | ● ● ● ● ○ |
| Corrosiebestendigheid | ● ● ● ● ● |

## KERNKENMERKEN

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Productnaam                  | Alpha stainless                 |
| Behuizingstype               | Wielen met Totale vergrendeling |
| Standaard                    | EN12532 - Transportuitrusting   |
| Draagvermogen bij 4 km/h     | 200 kg                          |
| Statisch draagvermogen       | 400 kg                          |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -40 °C                          |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 80 °C                           |
| Totale hoogte                | 108 mm                          |
| Totale breedte               | 75 mm                           |
| Totaal gewicht               | 0,775 kg                        |

## WIEL

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Materiaal wielkern            | Polyamide                     |
| Materiaal loopvlak            | Identiek aan Wiel             |
| Lagering                      | Glijlager                     |
| As                            | Geschroefd met moer           |
| Wielkleur                     | Natuurlijk wit                |
| Afdekkapjes                   | Zonder schroefdraadbeschermer |
| Diameter                      | 80 mm                         |
| Breedte Loopvlak              | 34 mm                         |
| Breedte wielkern              | 34 mm                         |
| Hardheid van het Loopvlak (D) | 75 Shore D                    |

## BEHUIZING

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Materiaal       | Roestvrij staal, zwaar |
| Vork Vorm       | Breed                  |
| Zwenklager      | Twee balraces          |
| Kleur           | Roestvrij staal        |
| Offset          | 44,5 mm                |
| Zwenk radius    | 123 mm                 |
| Draaicirkel     | 246 mm                 |
| Diameter koepel | 75 mm                  |
| Roestvrij       | ✓                      |

## FITTING

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Type bevestiging            | Rechthoekige plaat |
| Lengte plaat                | 105 mm             |
| Breedte plaat               | 85 mm              |
| Lengte plaatgat (minimaal)  | 77 mm              |
| Lengte plaatgat (maximaal)  | 60 mm              |
| Breedte plaatgat (minimaal) | 77 mm              |
| Breedte plaatgat (maximaal) | 80 mm              |
| Diameter plaatgat           | 9 mm               |

# ALPHA STAINLESS

8477U00080P62

EAN 4031582313079  
Bestelnummer 00035615



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

8477U00080P62-neu

