

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Attēls var atšķirties no oriģinālā produkta

VEIKTSPĒJA

Rullja veiktspēja	● ○ ○ ○ ○
Kustības troksnis	● ● ● ○ ○
Nodilums	● ● ● ○ ○
Korozijas izturīgs	● ● ● ○ ○

PAMATA ATRIBŪTI

Produkta nosaukums	Puretech air
Korpusa tips	Ritenis
Kravnesība pie 3 km/h	150 kg
Elektrovadītspējīga	Nē
Nerūsējošais	Nē
Statiskā kravnesība	300 kg
Kopējais svars	1,35 kg

RITENIS

Tread hardness	mīksts
Korpusa materiāls	Lokšņu tērauds
Protektora materiāls	Pneimatiskā riepa, bloka profils
Gūltnis	Cuscinetto a rulli
Izplešanās armatūra	Bez vītņu aizsarga
Diametrs	260 mm
Protektora platums	85 mm
Ass atveres diametrs	25 mm
Rumbas garums	74 mm
Protektora cietība (A)	55 Krasts A

PURETECH AIR

DQR260x85-Ø25 HL74 4PR

EAN 4031582318111



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Product Drawings

