

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604

Objednávací číslo 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obrázek se může lišit od původního produktu

## VÝKON

Valivý odpor ○○○○○

Hlučnost ○○○○○

Opotřebení ○○○○○

Odolné vůči korozi ○○○○○

## ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu Footmaster

Typ Otočné Kolečko

Nosnost 3 km/h 100 kg

Rozsah teploty (minimální) -10 °C

Teplotní rozsah (maximální) 90 °C

Celková výška 101 mm

Stavební výška 61 mm

Celková hmotnost 1,546 kg

## KOLO

Ložisko Neopracovaný Poklice

Průměr 75 mm

Šířka Běhoun 30 mm

Šířka středu kola 30 mm

## UCHYCENÍ

Vyosení 30 mm

Poloměr otáčení 68 mm

Průměr otáčení 136 mm

Poloměr otáčení 58 mm

## MONTÁŽ

Délka plotny 95 mm

Šířka plotny 64 mm

Délka otvoru plotny (minimální) 78 mm

Délka otvoru plotny (maximální) 45 mm

Šířka otvoru plotny (minimální) 78 mm

Šířka otvoru plotny (maximální) 72 mm

Průměr otvoru plotny 9 mm

# FOOTMASTER

FOOT MASTER GAPC-075-ASF-HUD

EAN 4031582496604  
Objednáací číslo 00800206



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNICKÉ VÝKRESY

