

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Зображення може відрізнятися від оригінального продукту

ЕФЕКТИВНІСТЬ

Продуктивність рулону	○ ○ ○ ○ ○
Шум руху	○ ○ ○ ○ ○
Атриція	○ ○ ○ ○ ○
Стойкість до корозії	○ ○ ○ ○ ○

ОСНОВНІ АТРИБУТИ

Назва продукту	Footmaster
Тип	Поворотний Колісна опора
Обвантажопідйомність 3 км/год	250 kg
Електропровідність	Ні
Нержавіюча сталь	Ні
Статичний Вантажопідйомність	250 kg
Діапазон температур (мінімальний)	-10 °C
Діапазон температур (максимальний)	90 °C
Загальна висота	82,5 mm
Загальна ширина	70 mm
Загальна вага	0,7 kg

КРОНШТЕЙН

Колір	Білий
Офсет (Зсув)	38 mm
Радіус повороту	63 mm
Поворотне з'єднання	126 mm
Діаметр ковпачка	70 mm

КОЛЕСО

Носіння	Роликовий підшипник, зволожений
Колір Колесо	Чорний
Діаметр	50 mm
Протектор	25 mm
Ширина тіла	25 mm

ВСТАНОВЛЕННЯ

Діаметр Болт отвору	Діаметр отвору	12 mm
---------------------	----------------	-------

FOOTMASTER

FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN

EAN 4031582413151

Номер замовлення 00062077

Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

