


# NOVATECH

ETP 082X100-Ø20 HL100

EAN 4031582329308  
Bestelnummer 00839854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

## PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ○
Corrosieweerstand	● ● ● ○ ○

## KERNKENMERKEN

Productnaam	Novatech
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	800 kg
Draagvermogen bij 6 km/u	640 kg
Statisch Draagvermogen	1600 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-10 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	60 °C
Totaal gewicht	1,144 kg

## WIEL

Wielkern materiaal	Staal, ijzer
Materiaal loopvlak	Polyurethaan, Gegoten
Lager	Precisie kogellagers
Kleur Wiel	Honinggeel (RAL1005)
Afdekkapjes	Met afdekkapjes
Diameter	82 mm
Breedte Loopvlak	100 mm
Asgatdiameter	20 mm
Naaflengte	100 mm
Breedte wielkern	100 mm
Hardheid van het loopvlak (A)	92 Shore A
Hardheid van het loopvlak (D)	42 Shore D
Type lager	6204

# NOVATECH

ETP 082X100-Ø20 HL100

EAN 4031582329308  
Bestelnummer 00839854



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## TECHNISCHE TEKENINGEN

