

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

휠

차체 재질	알루미늄
트레드 재질	탄성 타이어, 검은색, 가황
베어링	정밀 볼 베어링
휠 색상	제트 블랙(유사 RAL9005)
스레드 가이드	스레드가드 없음
직경	250 mm
트레드 폭	50 mm
차축 홀 직경	25 mm
허브 길이	60 mm
차체 너비	50 mm
트레드의 경도(A)	68 육상 A

성능

롤 성능	● ● ○ ○ ○
움직임 소음	● ● ● ● ●
감원	● ● ● ○ ○
부식방지	● ● ● ○ ○

핵심 속성

제품명	Elastech
표준	EN12532 - 운송 장비
4km/h에서의 적재 용량	500 kg
6km/h에서의 적재 용량	400 kg
적재 용량 정적	1000 kg
온도 범위(최소)	-20 °C
온도 범위(최대)	85 °C
전체 체중	2.341 kg

ELASTECH

IEP 250X50-Ø25 HL60

EAN 4031582319767



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

기술 도면

