



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento	● ● ● ○ ○
Ruído de movimento	● ● ● ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Resistência à corrosão	● ● ● ● ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Lumina
Tipo de alojamento	Rodízio giratório
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	30 kg
Capacidade de carga estática	60 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-10 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	40 °C
Altura total	49 mm
Largura geral	37 mm

RODA

Material do centro da roda	Polipropileno
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	42 mm
Largura do Piso	6 mm
Dureza do Piso (D)	65 Shore D

SUPORTE

Material	Poliamida
Em Forma de Garfo	Roda dupla com suporte, fechada, com dome
Rolamento giratório	Com espiga, giratória
Raio giratório	39 mm
Interferência giratória	78 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Furo passante para encaixe B10
Diâmetro do furo	8 mm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

LUMINA

5520POI042L51-8

EAN 4031582338645



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

