

## STYLEA

5925UJI075P41-38X38 TFR

EAN 4031582385748



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

## PERFORMANSE

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Performanse kotrljanja | ● ● ● ○ ○ |
| Buka u pokretu         | ● ● ● ○ ○ |
| Ishrana                | ● ● ● ○ ○ |
| otpornost na rdju      | ● ● ● ● ○ |

## OSNOVNI ATRIBUTI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Naziv proizvoda                | Stylea                        |
| Tip                            | Okreni Tocak sa kocnica tocka |
| Standard                       | EN12528 - tockovi za nameštaj |
| Električni provod              | no                            |
| nerdjajuci                     | no                            |
| Temperaturni opseg (Minimalno) | -10 °C                        |
| Opseg temperature (maksimalni) | 40 °C                         |
| Sveukupna visina               | 87 mm                         |
| Ukupna širina                  | 53 mm                         |
| Ukupna težina                  | 0.21 kg                       |

## KUCISTE

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Materijal kućišta | poliamid             |
| oblik viljuska    | kuciste za dva Tocak |
| okretni lezaj     | stablo , okretanje   |
| okretni radijus   | 62 mm                |
| Otpor okretanju   | 124 mm               |
| Prečnik kupole    | 20 mm                |

## TOCAK

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Materijal za telo          | poliamid                   |
| materijal omotaca          | Termoplastična guma        |
| Nošenje                    | klizni lezaj sa caura cevi |
| osovina                    | Zaobilaženje               |
| stitnici omotaca           | Bez stražara               |
| Prečnik                    | 75 mm                      |
| Širina omotac              | 8 mm                       |
| Teškoća gazećeg omotac (A) | 87 Šora A                  |

## PRILAGOĐAVANJE

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Tip uklapanja                    | Skverna ploča |
| Dužina ploče                     | 38 mm         |
| Širina ploče                     | 38 mm         |
| Dužina otvora ploče (maksimalna) | 28 mm         |
| Širina otvora ploče (maksimalna) | 28 mm         |
| Prečnik otvora ploče             | 4.4 mm        |