

PURETECH

FVP 300x85-Ø30 HL90

EAN 4031582319538



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Obraz może różnić się od oryginalnego produktu

KOŁO


Tread hardness	miękki
Materiał ciała	Żeliwo
Materiał bieżni	Guma pełna pełny, czarny
Łożysko	Łożysko kulkowe precyzyjne
Kolor Koło	Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005)
Oslony gwintu	Z osłoną gwintu
Średnica	300 mm
Szerokość Bieżnia	85 mm
Średnica otworu Oś	30 mm
Długość piasty	90 mm
Szerokość korpusu	85 mm
Twardość Bieżnia (A)	67 Shore A

WYDAJNOŚĆ

Wydajność rolek	● ● ● ● ●
Hałas ruchowy	● ● ● ● ●
Odejście	● ● ● ● ●
Odporność na korozję	● ● ● ● ●

PODSTAWOWE ATUTY

Nazwa produktu	Puretech
Typ	Koło
Standardowy	EN12533 — Kółka do dużych obciążeń
Nośność przy 4 km/h	960 kg
Nośność przy 6 km/h	800 kg
Przewodzące prąd elektryczny	Nie
Nierdzewne	Nie
Nośność statyczne	1600 kg
Zakres temperatur (minimalny)	-20 °C
Zakres temperatur (maksymalny)	80 °C
Waga całkowita	9,8 kg




PURETECH

FVP 300x85-Ø30 H190

EAN 4031582319538

Numer zamówienia 00801896



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.