INFORMACE O PRODUKTU

DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699



Obrázek se může lišit od původního produktu

VÝKON

Valivý odpor	●●●●●
Hlučnost	●●○○○
Opotřebení	●●●●●
Odolné vůči korozi	●●●○○

ZÁKLADNÍ ATRIBUTY

Název produktu	Duratech
Typ	Kolo
Norma	EN12533 – Heavy duty kolečka
Nosnost 4 km/h	960 kg
Nosnost 6 km/h	800 kg
Elektrické vodivé	Ne
Nerezové	Ne
Statická Nosnost	1600 kg
Rozsah teploty (minimální)	-40 °C
Teplotní rozsah (maximální)	80 °C
Celková hmotnost	1 kg

KOLO

Materiál středu	Polyamid, těžký
Materiál běhounu	Identické s tělem Kolo
Ložisko	Přesné kuličkové ložisko
Barva Kola	Přírodní bílá
Ochranná krytka	Bez pouzdra
Průměr	150 mm
Šířka Běhoun	50 mm
Průměr otvoru pro Šroub	20 mm
Délka náboje	60 mm
Šířka středu kola	50 mm
Tvrdost Běhoun (D)	75 Shore D
Typ ložiska	6204

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Objednací číslo 00801045

Výkresy produktu




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

TOP 150x50-Ø20 HL60

EAN 4031582322699

Objednací číslo 00801945



© Copyright 2026 TENTE International GmbH