

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Poliamidă
Material al benzii de rulare	Poliuretan , Injectat
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Alb natural
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	125 mm
Benză de rulare	40 mm
Diametrul găurii Axă	20 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	40 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	96 Pe malul A
Duritatea benzii de Benză de rulare (D)	48 malul D

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei	● ● ● ○ ○
Zgomot de mișcare	● ● ● ○ ○
Atriție	● ● ● ● ○
Rezistență la coroziune	● ● ● ○ ○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	300 kg
Capacitate de încărcare la 6 km/h	300 kg
Conductiv electric	Nu
Inoxidabil	Nu
Capacitate de încărcare statică	600 kg
Interval de temperatură (minim)	-25 °C
Interval de temperatură (maxim)	80 °C
Greutate totală	0,66 kg

MAXTECH

UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004

EAN 4031582322965

Numărul de comandă 00034205
Product Drawings



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

