

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan verschillen van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ○ ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ○ ○
Verloop	● ● ● ● ●
Corrosieweerstand	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Type	Zwenkwiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/u	150 kg
Roestvrij	✓
Statisch Draagvermogen	300 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totaal gewicht	0,839 kg

WIEL

Wielkern materiaal	Polyamide
Materiaal loopvlak	Identiek met wielkern
Lager	Glijlager
As	Vastgeschroefd met moer
Afdekkapjes	Zonder afdekkapjes
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Hardheid van het loopvlak (D)	75 Shore D

VORK

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Dubbele kogeldraaikrans
Offset	40 mm
Zwenk radius	102,5 mm
Uitzwenking	205 mm

BEVESTIGING

Type bevestiging	Boutgat
Diameter boutgat diameter	11 mm

ALPHA STAINLESS

8470UOO125P30-11

EAN 4031582370157



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

