

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985
Bestelnummer 00035516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

PRESTATIES

Rolprestaties	● ● ● ● ○
Bewegingsgeluid	● ● ● ● ○
Slijtage	● ● ● ○ ○
Corrosiebestendigheid	● ● ● ● ●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Alpha stainless
Behuizingstype	Wielen met Totale vergrendeling
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	250 kg
Statisch draagvermogen	500 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-20 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	80 °C
Totale hoogte	155 mm
Totale breedte	75 mm
Totaal gewicht	1,169 kg

WIEL

Materiaal wielkern	Polyamide
Materiaal loopvlak	Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Lagering	Rollager, Roestvrij
As	Geschroefd met moer
Wielkleur	Zilvergrijs (RAL7001)
Diameter	125 mm
Breedte Loopvlak	40 mm
Breedte wielkern	40 mm
Hardheid van het Loopvlak (A)	63 Shore A

BEHUIZING

Materiaal	Roestvrij staal, zwaar
Vork Vorm	Breed
Zwenklager	Twee balraces
Kleur	Roestvrij staal
Offset	40 mm
Zwenk radius	123 mm
Draaicirkel	246 mm
Diameter koepel	75 mm
Roestvrij	✓

FITTING

Type bevestiging	Rechthoekige plaat
Lengte plaat	105 mm
Breedte plaat	85 mm
Lengte plaatgat (minimaal)	77 mm
Lengte plaatgat (maximaal)	60 mm
Breedte plaatgat (minimaal)	77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)	80 mm
Diameter plaatgat	9 mm

ALPHA STAINLESS

8477UFD125P62

EAN 4031582346985
Bestelnummer 00035516



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TECHNISCHE TEKENINGEN

3477U00125P62-neu

