

LEVINA

5377UAP100P50

EAN 4031582369045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A kép eltérhet az eredeti terméktől

TELJESÍTMÉNY

Gördülési ellenállás teljesítménye ●●●○

Mozgás zajkibocsátása ●●●●○

Kopás ●●●●○

Korrozióálló képesség ●●●●○

ALAPVETŐ TULAJDONSÁGOK

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Termék neve | Levina |
| Ház típusa | Totálfékes görgő |
| Standard | EN12530 - Intézményi görgők |
| Teherbírás 3 km/h-nál | 100 kg |
| Statikus teherbírás | 200 kg |
| Hőmérséklet-tartomány (minimális) | -10 °C |
| Hőmérséklet-tartomány (maximális) | 40 °C |
| Összsúly | 137 mm |
| Összsúly | 0,55 kg |

KERÉK

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Felépítmény anyaga | Poliamid |
| Futófelület anyaga | Fröccsöntött poliuretán |
| Csapágy | Precíziós golyóscsapágy |
| Szálvédők | Futófelület védelemmel |
| Átmérő | 100 mm |
| Futófelület szélessége | 32 mm |
| A futófelület keménysége (D) | 40 Shore D |

VÁZ

| | |
|--------------|----------------|
| Anyag | Poliamid |
| Villa alakja | Keskeny |
| Forgócsapágy | Kétsoros golyó |
| Ellensúlyoz | 36 mm |
| Körbeforgás | 98 mm |
| Körbeforgás | 196 mm |

SZERELVÉNY

| | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Szerelvény típusa | Téglalap alakú talplemez |
| Talplemez hossza | 77 mm |
| Talplemez szélessége | 67 mm |
| Lemezfurat hossza (minimális) | 56 mm |
| Lemezfurat hossza (maximális) | 61,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (minimális) | 46,5 mm |
| Lemezfurat szélessége (maximális) | 51,5 mm |
| Tengely furat átmérője | 8,5 mm |

Universal
Design
AwardDeutscher
Designer
Club

LEVINA

5377UAP100P50

EAN 4031582369045



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

MŰSZAKI RAJZOK

