

AGILA

2477PJP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326864

Numero d'ordine 00032058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine può differire dal prodotto originale

PRESTAZIONI

Prestazioni di rotolamento	● ● ● ○ ○
Rumore	● ● ● ○ ○
Attrito	● ● ● ○ ○
Resistenza alla corrosione	● ● ● ○ ○

ATTRIBUTI PRINCIPALI

Nome del prodotto	Agila
Tipo di alloggiamento	Ruota girevole con freno totale
Standard	EN12530 - Ruote per dispositivi
Portata a 3 km/h	100 kg
Portata statica	200 kg
Intervallo di temperatura (minimo)	-10 °C
Intervallo di temperatura (massimo)	40 °C
Altezza totale	163 mm
Peso complessivo	1,006 kg

RUOTA

Materiale del corpo	Polipropilene
Materiale del battistrada	Gomma termoplastica
Cuscinetto	Cuscinetti a sfere di precisione
Parafili	Con parafili
Diametro	125 mm
Larghezza battistrada	32 mm
Durezza del Battistrada (A)	87 Shore A

SUPPORTO

Materiale	Lamiera di acciaio, media
Forma della forcella	Largo
Cuscinetto del supporto	Doppio giro di sfere
Disassamento	41 mm
Raggio di piroettamento	131 mm
Ingombro di piroettamento	262 mm

FISSAGGIO

Tipo di fissaggio	Espansore sintetico, tondo
Fissaggio ad espansore (minimo)	21,5 mm
Fissaggio ad espansore (massimo)	24 mm
Suggerimento	Indicare il diametro interno del tubo al momento dell'ordine.

AGILA

2477PJP125R07-Ø21,5-24

EAN 4031582326864

Numero d'ordine 00032058



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DISEGNI TECNICI

