

STEM

B10-10x20 / 10

EAN 4031582438048



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



이미지는 원래 제품과 다를 수 있습니다.

성능

부식방지	● ● ● ○ ○
------	-----------

핵심 속성

제품명	샤프트
하우징 유형	액세서리
3km/h에서의 적재 용량	60 kg
전기 전도성	아니요
스테인리스	아니요
정지 중 하중용량	120 kg
총높이	4.5 mm
전체 체중	0.04 kg

월

차축	리벳
----	----

피팅

피팅 유형	그립 링이 달린 스템, 칼라
스템 직경	10 mm