PRODUCTINFORMATIE

DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227



Afbeelding kan afwijken van het oorspronkelijke product

WIEL

Materiaal wielkern	Kunststof thermoset, hittebestendig
Materiaal loopvlak	Identiek aan Wiel
Lagering	Droge lagerbus
Wielkleur	Zwart
Diameter	100 mm
Breedte Loopvlak	35 mm
Diameter Asgat	8 mm
Naaflengte	45,5 mm
Breedte wielkern	35 mm
Hardheid van het Loopvlak (D)	90 Shore D

PRESTATIES

Rolprestaties	●●●○○
Bewegingsgeluid	●●○○○
Slijtage	●●●●●
Corrosiebestendigheid	●●●●●

KERNKENMERKEN

Productnaam	Duratech heat
Type	Wiel
Standaard	EN12532 - Transportuitrusting
Draagvermogen bij 4 km/h	125 kg
Elektrisch geleidend	Nee
Roestvrij	Ja
Statisch draagvermogen	250 kg
Temperatuurbereik (minimaal)	-40 °C
Temperatuurbereik (maximaal)	280 °C
Totaal gewicht	0,3 kg

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH HEAT

BOG 100x35 HL45,5 asm.

EAN 4031582347227

Bestelnummer 00035370

Producttekeningen



© Copyright 2026 TENTE International GmbH