

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Numărul de comandă 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Imaginea poate fi diferită de produsul original

ROATĂ

Material pentru corp	Polipropilenă
	moale
Material al benzii de rulare	Poliuretan Expandat cu spumă
Lagăr	Rulment cu bile de precizie
Roată	Negru
Protecție pentru filet	Cu protecție pentru filet
Diametru	200 mm
Benză de rulare	30 mm
Diametrul găurii Axă	8 mm
Lungime butuc	60 mm
Lățimea corpului	30 mm
Duritatea benzii de Benză de rulare (A)	70 Pe malul A

PERFORMANȚĂ

Performanța rolei ●●●○○

Zgomot de mișcare ●●●●○

Atriție ●●●○○

Rezistență la coroziune ●●●○○

ATRIBUTELE DE BAZĂ

Nume produs	Maxtech
Tip	Roată
Standard	EN12532 - Echipament de transport
Capacitate de încărcare la 4 km/h	100 kg
Capacitate de încărcare statică	200 kg
Interval de temperatură (minim)	-20 °C
Interval de temperatură (maxim)	60 °C
Greutate totală	0,4 kg

MAXTECH

PNP 200X30-Ø8 HL60

EAN 4031582320633

Numărul de comandă 00005569



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENE TEHNICE

