产品信息

COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044



图片可能与原产品不同

表现

滚动性能	●●●○○
运动噪音	●●●○○
损耗	●●●●○
耐腐蚀性	●●●○○

核心属性

产品名称	Compacta
外壳类型	固定脚轮
标准	EN12528 - 家具脚轮
3 km/h的载重	25 kg
导电	否
不锈	否
静态载重	50 kg
温度范围（最低）	-20 °C
最高温度范围	60 °C
总高	17 mm
总宽度	20 mm
总重量	0.01 kg

支架

外壳材料	钢板，中号
支架形状	角
颜色	蓝色钝化
圆顶直径	20 mm

轮子

轮体材料	聚酰胺
胎面材料	与轮子体相同
轴承	带轴套管的滑动轴承
轴	铆钉
轮子颜色	石墨黑 （RAL9011）
侧盖	无螺纹护罩
直径	14 mm
胎面宽度	14 mm
轮体宽度	14 mm
胎面硬度 （D）	65 肖氏 D

固定件

固定件类型	矩形板
上板长	30 mm
上板宽	17 mm
上板孔长度（最大）	20 mm
上板孔宽度（最大）	20 mm
上板孔直径	4 mm

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


COMPACTA

2198UOI014P60-30x17

EAN 4031582030044

订单号 00021120

产品图纸



© Copyright 2026 TENTE International GmbH