PRODUKTINFORMATION

DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039



Billedet kan afvige fra det oprindelige produkt

YDEEVNE

Rullemodstand	●●●●●
Kørselsstøj	●●○○○
Abrasion	●●●●●
Rustbeskyttelse	●●●○○

PRIMÆRE EGENSKABER

Produktnavn	Duratech
Type	Hjul
Standard	EN12533 – Sværlasthjul
Belastning ved 4 km/t	3600 kg
Belastning ved 6 km/t	3000 kg
Elektrisk ledende	Nej
Rustfri	Nej
Belastning Statisk	6000 kg
Temperaturområde (minimum)	-40 °C
Temperaturområde (maksimum)	80 °C
Samlet vægt	2,03 kg

HJUL

Fælgmateriale	Polyamid, super tung
Hjulbanemateriale	Identisk med Hjulfælg
Leje	Præcisionskugleleje
Hjul farve	Naturlig hvid
Trådfang	Uden trådfang
Diameter	150 mm
Hjulbane bredde	80 mm
Aksel Huldiameter	35 mm
Navlængde	90 mm
Fælgbredde	80 mm
Hårdhed af Hjulbane (D)	75 Shore D
Lejetype	6207

© Copyright 2026 TENTE International GmbH


DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Bestillingsnummer 00830848

Produkttegninger




© Copyright 2026 TENTE International GmbH

DURATECH

MOP 150x80-Ø35 HL90

EAN 4031582320039

Bestillingsnummer 00830848



© Copyright 2026 TENTE International GmbH