

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Número de encomenda 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



A imagem pode diferir do produto original

DESEMPENHO

Desempenho do rolamento ● ● ● ○ ○

Ruído de movimento ● ● ● ○ ○

Desgaste ● ● ● ● ○

Resistência à corrosão ● ● ● ○ ○

ATRIBUTOS PRINCIPAIS

Nome do produto	Compacta
Tipo	Rodízio fixo
Padrão	EN12528 - Rodas de mobiliário
Capacidade de carga a 3 km/h	40 kg
Capacidade de carga estática	80 kg
Intervalo de temperatura (mínimo)	-25 °C
Intervalo de temperatura (Máximo)	80 °C
Altura total	48,5 mm
Largura geral	20 mm
Peso geral	0,063 kg

RODA

Material do centro da roda	Poliamida
Material do piso da roda	Idêntico ao centro da roda
Rolamento	Rolamento liso com espaçador
Eixo	Rivetado
Cor da Roda	Preto grafite (RAL9011)
Anti-fios	Sem anti-fios
Diâmetro	45 mm
Largura do Piso	18 mm
Largura do corpo	18 mm
Dureza do Piso (D)	75 Shore D

SUPORTE

Material	Folha de aço, média
Em Forma de Garfo	Angular
Cor	Passivada a azul
Diâmetro do dome	20 mm

ENCAIXE

Tipo de fixação	Placa de fixação retangular
Comprimento da placa	67 mm
Largura da placa	24 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)	54 mm
Largura do furo da placa (Máximo)	54 mm
Diâmetro do furo da placa	5,3 mm

COMPACTA

2198UOI045P60-67X24

EAN 4031582030075

Número de encomenda 00021141



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

DESENHOS TÉCNICOS

