

## GALEA

5077YGP100R05-22X40

EAN 4031582354829



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Изображението може да се различава от оригиналния продукт

## ИЗПЪЛНЕНИЕ

Производителност на ролката ●●●○○

Шум от движение ●●●○○

Привличане ●●●○○

Устойчив на корозия ●●●●○

## ОСНОВНИ АТРИБУТИ

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Име на продукта                    | Galea                               |
| Тип корпус                         | Въртящ се Колело с Пълно заключване |
| Стандартен                         | EN12530 – Изделителни колела        |
| Товароносимост при 3 км/ч          | 100 kg                              |
| Електропроводим                    | ✓                                   |
| Статичен Товароносимост            | 200 kg                              |
| Температурен диапазон (минимален)  | -20 °C                              |
| Температурен диапазон (максимален) | 60 °C                               |
| Обща височина                      | 139 mm                              |
| Общо тегло                         | 0,595 kg                            |

## КОЛЕЛО

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Материал на тялото    | Полипропилен, електропроводим          |
| Материал на резбата   | Термопластичен каучук, електропроводим |
| Лагер                 | Прецизен сачмен лагер                  |
| Предпазители за резби | С предпазно устройство за резба        |
| Диаметър              | 100 mm                                 |
| Ширина на Резба       | 30 mm                                  |
| Твърдост на Резба (A) | 87 Бръснач A                           |

## ВИЛКА

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Материал                    | Полиамид               |
| Форма Вилица                | Затворен               |
| Въртящ се лагер             | Две състезания с топка |
| Изместване                  | 40 mm                  |
| Интерференция при завъртане | 205 mm                 |

## ПРИЛЯГАНЕ

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Тип на фитинга   | Твърдо Щифт кръгло |
| Диаметър на Болт | 22 mm              |
| Дължина на Болт  | 40 mm              |

# GALEA

5077YGP100R05-22X40

EAN 4031582354829

## ТЕХНИЧЕСКИ ЧЕРТЕЖИ

