

ALPHA

3470UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304343

Broj porudžbine 00030368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Slika se može razlikovati od originalnog proizvoda

PERFORMANSE

Performanse kotrljanja ●●●●○

Buka u pokretu ●●●●○

Ishrana ●●●○○

otpornost na rdju ●●●○○

OSNOVNI ATRIBUTI

Naziv proizvoda	Alpha
Tip	Okretanje Tocak
Standard	EN12532 - transportna oprema
Nosivost na 4 km/h	250 kg
Statički Nosivost	500 kg
Temperaturni opseg (Minimalno)	-20 °C
Opseg temperature (maksimalni)	80 °C
Sveukupna visina	161 mm
Ukupna širina	96 mm
Ukupna težina	1,676 kg

TOCAK

Materijal za telo	poliamid
	mekan
materijal omotaca	Elastična guma, crna, vulkanizovana
Nošenje	kotrljajući lezaj
osovina	Završena sa navrtkom
Boja Tocak	Srebrna siva (RAL7001)
stitnici omotaca	Bez stražara
Prečnik	125 mm
Širina omotac	40 mm
Širina tela	40 mm
Teškoća gazećeg omotac (A)	63 Šora A

KUCISTE

Materijal	Čelični list, težak
oblik viljuska	siroko
okretni lezaj	Dve lopte
Boja	plavo cinkovano
ofset	55 mm
okretni radijus	117,5 mm
Otpor okretanju	235 mm
Prečnik kupole	96 mm

PRILAGOĐAVANJE

Tip uklapanja	Pravougaona ploča
Dužina ploče	137 mm
Širina ploče	105 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)	80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)	75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)	105 mm
Prečnik otvora ploče	11 mm

ALPHA

3470UER125P63 CL60 OH161

EAN 4031582304343
Broj porudžbine 00030368



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

TEHNIČKI CRTEŽI

